


**Lehká šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860200 150
GTIN	4008158004105
Třída artiklu	82C

Popis**Provedení:**

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.

Norma:**DIN 5117****Technický popis**

Rozsah upnutí	150 mm
Průřez vodící lišty	15×5 mm
Vyložení	50 mm
Druh produktu	Svěrka