

Garant

Držák na obrázení profilu pro šestihranné rezné vložky Ø DS 20 mm, od šestihranu: 17mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290340 17
GTIN	4045197965578
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Šroub	290399 2
Užitná délka L_1	56 mm
Středové přesazení L_3	8,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
Vhodné pro šestihran	17 - 28 mm
Ø stopky	20 mm
Ø držáku destiček D_1	15 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_s	50 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

