

Garant

Držák na obrázení profilu pro šestihřanné řezné vložky Ø DS 32 mm, od šestihřanu: 37mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290344 37
GTIN	4045197965691
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Užitná délka L_1	126 mm
Šroub	290399 3
Středové přesazení L_3	19,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	37 mm
Vhodné pro šestihřan	37 - 45 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček D_1	35 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_s	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

