

**Garant**

**Držák na obrázení profilu pro šestihřanné řezné vložky Ø DS 20 mm, od šestihranu: 11 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290340 11
GTIN	4045197965561
Třída artiklu	29K

**Popis****Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

**Technický popis**

Šroub	290399 1
Užitná délka $L_1$	40 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	10,5 mm
Středové přesazení $L_3$	5,5 mm
Vhodné pro šestihran	11 - 17 mm
Ø stopky	20 mm
Ø držáku destiček $D_1$	10 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky $L_s$	50 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

