

Garant

Držák na obrázení profilu pro šestihřanné řezné vložky Ø DS 25 mm, od šestihřanu: 11 mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290342 11
GTIN	4045197965615
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Středové přesazení L_3	5,5 mm
Šroub	290399 1
Ø minimálního předvrtání D_{min}	10,5 mm
Užitná délka L_1	40 mm
Vhodné pro šestihřan	11 - 17 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držáku destiček D_1	10 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_s	90 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

