



## Sada kruhových vrtáků na plech „UNF“ Ø 16,2 – 63,5 mm v plastovém kufříku, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	834555 1
GTIN	4045197967169
Třída artiklu	86C

### Popis

#### Provedení:

Raznice a tlakové šrouby se závitem UNF. Se šrouby s kuličkovým tlačným ložiskem pro snížení tření. Kompatibilní se všemi obvyklými výrobci děrovačů plechu. Děrovač plechu závitem UNF.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 razníku s matricí pro otvor Ø 16,2 (pro M16); 20,4 (pro M20 resp. PG13); 22,5 (pro M22 resp. PG16); 25,4 (pro M25); 32,5 (pro M32); 40,5 (pro M40); 50,5 (pro M50); 63,5 (pro M63).

Ø 16,2 – 25,4 s 3/8 palců UNF-závit a Ø 32,5 – 63,5 s 3/4 palců UNF-závit.

2 přítlačné šrouby s kuličkovým ložiskem **3/8 palcem – UNF**, 40 mm.

1 přítlačný šroub s kuličkovým ložiskem **3/4 palc. – UNF**, 52 mm.

1 přítlačný šroub s kuličkovým ložiskem **3/4 palc. – UNF**, 65 mm.

1 stupňovitý vrták HSS (Ø 6 – 21 mm).

1 robustní plastový kufřík v rozměrech 340×280×90 mm.

### Technický popis

Druh produktu	Děrovací nástroj
---------------	------------------

