

**Dělicí kotouč PREMIUM*** SUPER ÚZKÝ, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563111 125
GTIN	9003172821504
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Velmi úzký dělicí kotouč 0,8 mm pro nejrychlejší řezy **v tenkostěnném materiálu** (např. plechy karoserií). Minimální tvorba otřepů a tepelné zatížení.

Zalomené provedení pro vysokou stabilitu.

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí v_c 80 m/s.

Specifikace:

A60R-BFXA.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče na INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.

Technický popis

Specifikace	A60R-BFKA
Ø otvoru	22,23 mm

Popis tvaru	zalomené
Šířka kotouče	0,8 mm
Ø kotouče	125 mm
Pro tloušťky materiálů	2,4 - 4 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		

