



## Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení PREMIUM\*\*\* EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 230mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	563165 230
GTIN	9003172420516
Třída artiklu	53T

### Popis

#### Provedení:

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy** s velkou časovou úsporou. **Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy.**

Velmi stabilní **vysoce výkonný dělicí kotouč** nejnovější generace s komfortním pocitem při řezání a extrémním řezným výkonem díky drsným, brousícím bočním plochám.

#### Specifikace:

**A46R-BFP.**

### Technický popis

Šířka kotouče	1,9 mm
Specifikace	A46R-BFP
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	230 mm
Popis tvaru	rovný

Pro tloušťky materiálů	5,7 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		