



Hrubovací brusný kotouč CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Ø kotouče x šířka kotouče: 125X4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo

560452 125X4

GTIN

Třída artiklu

53M

Popis

Provedení:

Hrubovací brusný kotouč s **přesně tvarovaným keramickým brusivem Cubitron™II na INOX a ocel**. Velmi vysoký obrušovací výkon a dobrá životnost. Nízká přítlačná síla pro práci bez únavy.

Použití:

Vhodný pro úběrové broušení a těžké dělicí práce.

Specifikace:

A36S-BF.

Technický popis

Šířka kotouče

4,2 mm

Ø otvoru

22,23 mm

Ø kotouče

125 mm

Popis tvaru

rovný

Řada

Cubitron™ II

Pro tloušťky materiálů	12,6 mm
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouc

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		