

**HOLEX****Celocelová páková svorka, Rozsah upnutí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860650 160
GTIN	4045197494412
Třída artiklu	82C

**Popis****Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Upínací páčka s ozubeným segmentem se samočinnou aretací. Otevírání pomocí odblokovací kličky. Pohyblivá přítlačná deska, upínací páka s práškově nanášeným lakem.

**Použití:**

Pro **rychlé** a snadné **upínání s vysokým přtlakem**.

**Technický popis**

Vyložení	80 mm
Průřez vodící lišty	16×7,5 mm
Rozsah upnutí	160 mm
Hmotnost	0,68 kg
Druh produktu	Svěrka

