

Garant

Držák na obrázení profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 32 mm, od čtyřhranu: 19mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290334 19
GTIN	4045197965455
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Užitná délka L_1	89 mm
Středové přesazení L_3	10,25 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	18,975 mm
Šroub	290399 3
Vhodné pro čtyřhran	19 - 27 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček D_1	18 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_s	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

