

**Garant**

**Držák na obrážení profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 25 mm, od čtyřhranu: 8mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 290332 8      |
| GTIN           | 4045197965356 |
| Třída artiklu  | 29K           |

**Popis****Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

**Technický popis**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Středové přesazení $L_3$           | 4 mm  |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$ | 8 mm  |
| Šroub                              | 290399 1  |
| Užitná délka $L_1$                 | 30 mm   |
| Vhodné pro čtyřhran                | 8 - 10 mm                                       |
| Ø stopky                           | 25 mm   |
| Ø držáku destiček $D_1$            | 8 mm  |
| Vnitřní chlazení                   | ano   |
| Délka stopky $L_5$                 | 90 mm   |
| Stopka                             | kombinovaná stopka                              |
| Druh produktu                      | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |

