

Garant

Držák na obrázení profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 25 mm, od čtyřhranu: 10mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290332 10
GTIN	4045197965363
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	9,1 mm
Šroub	290399 1
Středové přesazení L_3	4,8 mm
Užitná délka L_1	40 mm
Vhodné pro čtyřhran	10 - 13 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držáku destiček D_1	10 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_5	90 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

