

**Garant****Profilová řezná vložka čtyřhran, TiN, Od čtyřhranu: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290336 10
GTIN	4045197965493
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

S povlakem TiN.

Vhodné k dobrušování.

**Vhodné pro:**

Držák na obrázení profilů č. 290330 – 290334.

**Upozornění:**

- **Profilové řezné vložky je možné používat pro čtyřhranný nebo šestihranný rozsah (viz tabulka produktů).**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

**Upozornění reklamní text:**

- **Profilové řezné vložky je možné používat pro čtyřhranný nebo šestihranný rozsah (viz tabulka produktů).**
- **Ø otvoru 4hran = požadovaný otvor klíče × faktor 1,05. Ø otvoru 6hran = požadovaný otvor klíče × faktor 1,02.**

**Technický popis**

Vhodné pro čtyřhran	10 - 13 mm
---------------------	------------

Řezný materiál	HSS
Minimální rozměr klíče	10 mm
Maximální velikost klíče	13 mm
Profil	Čtyřhran
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		