

**Garant**

**Držák na obrázení profilu pro šestihranné rezné vložky Ø DS 20 mm, od šestihranu: 9mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290340 9
GTIN	4045197965554
Třída artiklu	29K

**Popis****Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

**Technický popis**

Středové přesazení L <sub>3</sub>	4,5 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	30 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	8,5 mm
Šroub	290399 1
Vhodné pro šestihran	9 - 11 mm
Ø stopky	20 mm
Ø držáku destiček D <sub>1</sub>	8 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

