

Garant

Držák na obrázení profilu pro šestihranné rezné vložky Ø DS 25 mm, od šestihranu: 37mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290342 37
GTIN	4045197965646
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Šroub	290399 3
Užitná délka L ₁	126 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	37 mm
Středové přesazení L ₃	19,5 mm
Vhodné pro šestihran	37 - 45 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držáku destiček D ₁	35 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L _s	90 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

