

Garant

Držák na obrázení profilu pro šestihranné rezné vložky Ø DS 32 mm, od šestihranu: 45mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290344 45
GTIN	4045197965707
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Šroub	290399 4
Ø minimálního předvrtání D_{min}	43 mm
Středové přesazení L_3	23 mm
Užitná délka L_1	140 mm
Vhodné pro šestihran	45 - 70 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček D_1	40 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_s	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

