

**Kompaktní pákové nůžky CoBolt®, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	731750 160
GTIN	4003773082668
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Vysoký výkon ve stříhu i při malé vynaložené síle díky speciálnímu pákovému převodu. Břity inductivně kalené (cca 64 HRC).

Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

Pro dráty do 2000 N/mm² pevnost v tahu.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Pro měkký ocelový drát do Ø	5,3 mm
Pro středně tvrdý ocelový drát do Ø	4,4 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3 mm
Celková délka	160 mm
Označení výrobce	CoBolt®
Břit	kalené
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Povrch	černě atramentované
S otevírací pružinou	ne

Druh produktu

Řezací kleště