



Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení PREMIUM*** EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 115mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 563165 115 |
| GTIN | 9009012018806 |
| Třída artiklu | 53T |

Popis

Provedení:

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy** s velkou časovou úsporou. **Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy.**

Velmi stabilní **vysoce výkonný dělicí kotouč** nejnovější generace s komfortním pocitem při řezání a extrémním řezným výkonem díky drsným, brousícím bočním plochám.

Specifikace:

A60R-BFP.

Technický popis

| | |
|---------------|----------|
| Ø kotouče | 115 mm |
| Popis tvaru | rovný |
| Specifikace | A60R-BFP |
| Šířka kotouče | 1 mm |
| Ø otvoru | 22,23 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Pro tloušťky materiálů | 3 - 5 mm |
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň |
| Optimalizováno pro materiál | INOX |
| Pohonný agregát | Úhlové brusky |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s |
| Druh produktu | Dělicí kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | omezené použití | | |
| CuZn | omezené použití | | |
| Plasty, GFK | omezené použití | | |
| Uni | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |