

**3M****Vějířovitý brusný kotouč 969F Cubitron™ II, talíř ze skelné tkaniny kónický, Ø 115 mm, Zrnitost: 80**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	565503 80
GTIN	4054596196230
Třída artiklu	53F

## Popis

### Provedení:

Povlak s **přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ II** pro **maximální obrušovací výkon a dlouhou životnost.**

Ideální pro broušení ploch.

### Použití:

Ideální pro **rychlé a chladné broušení** nesnadno obrobitelných ocelí s výkonnými úhlovými bruskami.

## Technický popis

Popis tvaru	šikmé
Ø otvoru	22,23 mm
Zrnitost	80
Ø kotouče	115 mm
Zkratka brusiva	Keramika

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		