



Úhlový svěrák, Maximální rozsah upnutí: 120mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	862500 120
GTIN	4008158016825
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Korpus z temperované litiny s pevnými, čistě opracovanými dosedacími plochami (úhel upínání 90°). Pohyblivá upínací čelist pro **různé průřezy materiálu**.

Použití:

K upínání obrobků při svařování resp. montážních pracích v přesném úhlu.

Technický popis

Maximální rozsah upnutí	120 mm
Maximální průchod	100 mm
Hmotnost	7,8 kg
Výška čelistí	61 mm
Druh produktu	Šikmý napínák

