



Brusný kotouč CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Typ: D427



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566368 D427
GTIN	4007220068359
Třída artiklu	55K

Popis

Provedení:

Brusný kotouč **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, celoplošně obložený galvanicky vázaným diamantem.

Použití:

Pro obrábění velmi tvrdých materiálů, jako např. titanu, slitiny na bázi niklu, litiny, tvrdokovu, keramiky a kompozitních materiálů. Pro opracování ploch a hran, svarů a odjehlování. Včetně sady upínací příruby č. 566365.

Maximální obvodová rychlost: 40 m/s

Ø otvoru: 22,23 mm

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Zkratka brusiva	D
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm

Doporučený úhel nastavení	5-15 stupeň
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
suché	vhodný		