



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M18ONEFF12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
 - **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**
- DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
- **Kompaktní konstrukce.**
 - **Stupeň 4 pro optimální mix výkonu a přesnosti při uvolňování šroubů.**
 - **Silný točivý moment 1356 Nm.**
 - **Upnutí pojistného kroužku 1/2 palce.**
 - **ONE KEY™ App pro individualizaci nastavení nástrojů.**
 - **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security umožňuje mimo jiné zobrazit poslední pozici přístroje.**

Provedení reklamní text:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™** s **bezkartáčovým EC motorem POWERSTATE™**, dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností.

- **Kompaktní konstrukce.**
- **Stupeň 4 pro optimální mix výkonu a přesnosti při uvolňování šroubů.**

Výhoda:

DRIVE CONTROL™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

Technický popis

Počet rázů 4. stupně	0 - 2100 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Počet rázů 1. stupně	0 - 950 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální utahovací moment 2. stupně	400 Nm
Typické použití	Heavy Duty
Maximální utahovací moment 3. stupně	1356 Nm
Maximální utahovací moment 4. stupně	1356 Nm
Hmotnost	3,3 kg
Počet rázů 3. stupně	0 - 2100 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Maximální utahovací moment 1. stupně	130 Nm
Počet rázů 2. stupně	0 - 1750 min ⁻¹
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M33
Označení výrobce	M18ONEFHIWF12-502X
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Připojení aplikace	OneKey

Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18