

Snímač hran TIN, Ø dotykové hlavy: 10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	359005 10
GTIN	4260192272944
Třída artiklu	38D

Popis**Provedení:**

Snímací hlava je pružně spojena s upínací stopkou pomocí pružiny a umožňuje **přesnost nastavení na 0,01mm.**

Všechny součásti kompletně kalené a broušené.

Antimagnetická.

Použití:

K vyrovnání výchozích ploch obrobků nebo hran.

Počet otáček vřetene cca 600 1/min.

Technický popis

Celková délka	84 mm
Ø dotykové hlavy	10 mm
Upínací stopka Ø	10 mm
Druh produktu	Dotyk

