



Akumulátorový šroubovák s ráčnou, Typ: M12FIR12-0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

MILWAUKEE – akumulátorový úhlový šroubovák a šroubovák s ráčnou

- **REDLINK™ elektronika s plynulým řízením otáček, pravým/levým chodem a ochranou proti přetížení.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Red Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**

Kompaktní konstrukce pro rychlý přístup při všech aplikacích, např. při práci na motorech nebo převodovkách.

Bezkartáčový motor POWERSTATE™ se zesílenou převodovkou a pláštěm pro dlouhou životnost. REDLINK PLUS™ Elektronika pro inteligentní řízení výkonu.

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Včetně adaptéru 1/2 palce na 3/8 palce.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a č. 073839.

Technický popis

Maximální otáčky 1. stupně	0 - 175 min ⁻¹
Typické použití	Strong
Hmotnost	1,5 kg
Maximální utahovací moment tvrdý	81 Nm
Upínač nástroje	Čtyřhran 1/2 palce
Označení výrobce	M12FIR12-0
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Konstrukce	šroubovák s ráčnou
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Napětí akumulátorů	12 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Základní sada akumulátorů Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12