



## Dvouramenný stahovák, Typ: 10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	880100 10
GTIN	4021176009921
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro vnější a vnitřní stahování**). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé  $\varnothing$  obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

#### Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

### Technický popis

Výkon	4,5 t
Rozsah upnutí vnitřní	70 - 180 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	30 - 120 mm
Upínací hloubka do	100 mm
Vnější 6hran	17 mm
Maximální utahovací moment	80 Nm

Počet háků	2
Hmotnost	1,42 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák

## Příslušenství

Náhradní stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 1/100 mm	880200 1/100
Náhradní stahovací ramena (3 kusy) Typ / hloubka upnutí 1/100 mm	880220 1/100
Prodloužená stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 1/200 mm	880300 1/200
Náhradní tlakové vřeteno Typ 1	880150 1