



## Dvouramenný stahovák, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	880100 4
GTIN	4021176009761
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro vnější a vnitřní stahování**). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé  $\varnothing$  obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

#### Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

Rozsah upnutí zvnějšku: 80 - 520 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 200 - 590 mm

Upínací hloubka do: 200 mm

Výkon: 12 t

### Technický popis

Rozsah upnutí vnitřní	200 - 590 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	80 - 520 mm
Výkon	12 t

Upínací hloubka do	200 mm
Počet háků	2
Maximální utahovací moment	400 Nm
Vnější 6hran	36 mm
Hmotnost	14 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák

### Příslušenství

Hydraulické vřeteno Typ 1	880170 1
Náhradní tlakové vřeteno Typ 4	880150 4
Náhradní stahovací ramena (3 kusy) Typ / hloubka upnutí 3/200 mm	880220 3/200
Prodloužená stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 4/500 mm	880300 4/500
Prodloužená stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 3/300 mm	880300 3/300
Náhradní stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 3/200 mm	880200 3/200