


**WOHX 060302 levá, W00, Řezný materiál: K10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268914 K10
GTIN	4047109055698
Třída artiklu	24T

**Popis**

WOHX 060302 levá K10 Druh: K10

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 200 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 300 - 500 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Vedlejší použití	N
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	200 m/min
Druh	K10
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	300 - 500 m/min

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 060302 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení