

 KOMET**TOHX 090204 neutrální, W30, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Třída artiklu	24T

**Popis**

TOHX 090204 neutrální P25M Typ: P25M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 120 - 180 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	120 - 180 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezný materiál	TK

Typ	P25M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Vedlejší použití	M
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 090204 N
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	0 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení