

 KOMET**TOHX 140305 neutrální, W30, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Třída artiklu	24T

Popis

TOHX 140305 neutrální P25M Typ: P25M

Lamač třísek: G06

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,5 mm
Typ	P25M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	G06
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Vedlejší použití	M
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 140305 N
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	0 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení