

**DOHT 070202 pravá, W60, Řezný materiál: K10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268855 K10
GTIN	4047109064577
Třída artiklu	24T

Popis

DOHT 070202 pravá K10 Druh: K10

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 300 - 500 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 m/min
Hlavní způsob použití	K
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	300 - 500 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Vedlejší použití	N
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Druh	K10

ISO kód vyměnitelná břitová destička	DOHT 070202 R
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	W60
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení