


**WOHX 08T302 pravá, W00, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 08T302 pravá P25M Typ: P25M

Lamač třísek: G06

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	G06
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	P25M
Rohový rádius	0,2 mm
Vedlejší použití	M
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOHX 08T302 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení