

 KOMET**TOHX 06T102 levá, W30, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Třída artiklu	24T

Popis

TOHX 06T102 levá P25M Typ: P25M

Lamač třísek: G12

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezný materiál	TK
Vedlejší použití	M
Hlavní způsob použití	P
Typ	P25M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Lamač třísek	G12
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 06T102 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení