

Garant**TK fréza TPC, DLC, Ø h6 DC: 6mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 202284 6 |
| GTIN | 4045197977281 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis**Provedení:**

S **excentrickým podbroušením** a dodatečným **leštěním** v komorách pro třísky pro **vynikající odvod** třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.

S dvojitým rozdělovačem třísek pro dobrou tvorbu třísek.

S **povlakem DLC sp²** nejnovější generace.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 203115.

$a_{e\ max} = 0,1 \times D$ pro obrábění TPC.

h_{max} : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

Technický popis

| | |
|---|----------------------------------|
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Tvar stopky | HA |
| Délka břitu L_c | 31 mm |
| Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění | 36 mm |
| Ø břitu D_c | 6 mm |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Celková délka L | 76 mm |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Uvolňovací Ø D_1 | 5,7 mm |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň |

| | |
|--|---------------|
| Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v hliníku, krátké třísky | 0,027 mm |
| Počet zubů Z | 3 |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | h6 |
| Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň |
| Povlak | DLC |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | W |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejně |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | 0,1×D |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Strategie obrábění | TPC |
| Barevný kroužek | žlutá |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------|---------|-----------|---------|
| Alu | vhodný | 280 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 270 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 180 m/min | N |
| PMMA Akryl | vhodný | 125 m/min | N |
| PE-HD | vhodný | 110 m/min | N |
| PA 66 | vhodný | 140 m/min | N |
| PEEK | vhodný | 90 m/min | N |
| PF 31 | vhodný | 80 m/min | N |
| PVDF GF20 | vhodný | 125 m/min | N |

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|---|
| POM GF25 | vhodný | 115 m/min | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 105 m/min | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 90 m/min | N |
| PTFE CF25 | vhodný | 110 m/min | N |
| Honeycomb sendvič | omezené použití | 120 m/min | N |
| Cu | vhodný | 80 m/min | N |
| CuZn | vhodný | 100 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |
| Vzduch | omezené použití | | |
| Služby | | | |

Broušení stopky Typ HB

129100 HB