

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: SC46****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 596100 SC46 |
| GTIN | 9003172028163 |
| Třída artiklu | 53Y |

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem.

Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitéch stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

Na hliník a neželezné kovy.

Specifikace:

Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti H.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Upozornění:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

Technický popis

| | |
|-----------------|----------------------|
| Brusivo | Karbid křemíku (SiC) |
| Stupeň jemnosti | střední |

| Specifikace | Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti H |
|------------------------------|---|
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Zkratka brusiva | SiC |
| Zrnitost | 46 |
| Proces broušení | Stojanová bruska |
| Vnitřní Ø redukčního kroužku | 25 mm |
| Vnitřní Ø redukčního kroužku | 20 mm |
| Vnitřní Ø redukčního kroužku | 16 mm |
| Tvar | 1 |
| Ø kotouče D | 125 mm |
| Šířka kotouče T | 20 mm |
| Atribut názvu produktu | 125×20×32 |
| Ø otvoru H | 32 mm |
| Druh produktu | Kotouč stojanové brusky |