

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 150×20×32, Typ: NK36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596200 NK36
GTIN	9003171475746
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností** s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitéch stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

**Použití:**

Pro konstrukční oceli a nízko legované oceli i šedou litinu.

**Specifikace:**

**Normální korund** šedo-modrý, stupeň tvrdosti M.

**Rozsah dodávky:**

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

**Upozornění:**

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

**Technický popis**

Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A

Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Stupeň jemnosti	hrubý
Zrnitost	36
Specifikace	Normální korund šedo-modrý, stupeň tvrdosti M
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	25 mm
Vnitřní Ø redukčního kroužku	20 mm
Vnitřní Ø redukčního kroužku	16 mm
Tvar	1
Ø kotouče D	150 mm
Šířka kotouče T	20 mm
Atribut názvu produktu	150×20×32
Ø otvoru H	32 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky