

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 200×25×51, Typ: SC46****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

Na hliník a neželezné kovy.

Specifikace:

Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti H.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Upozornění:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

Technický popis

Stupeň jemnosti	střední
Zrnitost	46

Zkratka brusiva	SiC
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Specifikace	Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti H
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	32 mm
Tvar	1
Ø kotouče D	200 mm
Šířka kotouče T	25 mm
Atribut názvu produktu	200×25×51
Ø otvoru H	51 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky