



## Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	880400 2
GTIN	4021176644931
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

S ručním kolečkem pro **rychlé uvolňování** a **posunování ramen stahováku bez použití náradí**.

#### Použití:

Univerzální použití pro stahování ložisek, ozubených kol atd. **Použitelný jako vnitřní a vnější stahovák.**

Rozsah upnutí zvnějšku: 40 - 160 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 100 - 220 mm

Upínací hloubka do: 150 mm

Výkon: 6 t

### Technický popis

Výkon	6 t
Rozsah upnutí vnitřní	100 - 220 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	40 - 160 mm
Upínací hloubka do	150 mm

Počet háků	2
Vnější 6hran	22 mm
Maximální utahovací moment	150 Nm
Hmotnost	3,045 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák