



Hydraulický lis, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	881800 2
GTIN	4021176005138
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Ocelové tělo s hydraulickým mechanismem. Jednoduchá obsluha: Lis se nasadí mezi vřeteno stahováku a hřídel. Lis upněte vřetenem stahováku a přitáhněte vřeteno lisu (spustí se hydraulika). Pokud zdvih nepostačuje, postup – po povolení vřetene lisu – zopakujte.

Použití:

Pro zvýšení tlaku mechanických stahovacích zařízení všech typů od vel. 3. Toto zařízení umožňuje snadné stahování i velmi pevně zalisovaných součástí.

Konstrukční výška: 90 mm

Ø zdvihového válce: 23 mm

Ø těla: 50 mm

Zdvih: 15 mm

Max. přípustný točivý moment: 50 Nm

Max. přípustná stahovací síla: 150 kN

Technický popis

Max. přípustná stahovací síla	150 kN
Konstrukční výška	90 mm
Zdvih	15 mm
Max. přípustný točivý moment	50 Nm

Ø zdvihového válce	23 mm
Ø těla	50 mm