



Dvouramenný stahovák, Typ: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880930 10
GTIN	4021176923784
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro stahování vnější a vnitřní**), tuhá traverza a silné vřeteno. Požadovaná upínací šířka se nastavuje prostým posuvem stahovacích ramen.

Použití:

Stahovák s pohodově nastavitelnou upínací šířkou pro stahování ozubených kol, ložisek, řemenic atd.

Rozsah upnutí zvnějšku: 120 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 55 - 105 mm

Upínací hloubka do: 100 mm

Výkon: 2 t

Technický popis

Upínací hloubka do	100 mm
Výkon	2 t
Rozsah upnutí vnitřní	55 - 105 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	120 mm

Počet háků	2
Vnější 6hran	17 mm
Hmotnost	1,255 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák