



Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, štíhlá ramena stahováku, Typ: 10



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 880450 10 |
| GTIN | 4021176756306 |
| Třída artiklu | 83U |

Popis

Provedení:

S extrémně štíhlými rameny stahováku.

Použití:

Hodí se nejvíce pro úzké prostory a špatně přístupné konstrukční prostory.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------|
| Rozsah upnutí vnitřní | 70 - 180 mm |
| Výkon | 2,5 t |
| Upínací hloubka do | 100 mm |
| Rozsah upnutí zvnějšku | 30 - 120 mm |
| Vnější 6hran | 17 mm |
| Maximální utahovací moment | 35 Nm |
| Počet háků | 2 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Hmotnost | 1,42 kg |
| Druh produktu | Dvouramenný stahovák |