



Dvouramenný stahovák, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880930 2
GTIN	4021176923791
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro stahování vnější a vnitřní**), tuhá traverza a silné vřeteno. Požadovaná upínací šířka se nastavuje prostým posuvem stahovacích ramen.

Použití:

Stahovák s pohotově nastavitelnou upínací šířkou pro stahování ozubených kol, ložisek, řemenic atd.

Rozsah upnutí zvnějšku: 160 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 80 - 170 mm

Upínací hloubka do: 150 mm

Výkon: 5 t

Technický popis

Upínací hloubka do	150 mm
Výkon	5 t
Rozsah upnutí zvnějšku	160 mm
Rozsah upnutí vnitřní	80 - 170 mm

Vnější 6hran	19 mm
Počet háků	2
Hmotnost	2,46 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák