



Dvouramenný stahovák, Typ: 20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880930 20
GTIN	4021176923807
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro stahování vnější a vnitřní**), tuhá traverza a silné vřeteno. Požadovaná upínací šířka se nastavuje prostým posuvem stahovacích ramen.

Použití:

Stahovák s pohotově nastavitelnou upínací šířkou pro stahování ozubených kol, ložisek, řemenic atd.

Rozsah upnutí zvnějšku: 200 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 90 - 215 mm

Upínací hloubka do: 175 mm

Výkon: 4 t

Technický popis

Rozsah upnutí vnitřní	90 - 215 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	200 mm
Výkon	4 t
Upínací hloubka do	175 mm

Vnější 6hran	19 mm
Počet háků	2
Hmotnost	2,645 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák