



## Samostředný dvouramenný stahovák, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	881000 2
GTIN	4021176016103
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 18 - 120 mm

Upínací hloubka do: 120 mm

Výkon: 5 t

### Technický popis

Upínací hloubka do	120 mm
Výkon	5 t
Rozsah upnutí zvnějšku	18 - 120 mm
Vnější 6hran	17 mm
Maximální utahovací moment	85 Nm
Počet háků	2

Hmotnost	1,29 kg
Samostředicí	ano
Druh produktu	Dvouramenný stahovák