



Úhlová bruska GWS, Typ: 9-125S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Praktická kompaktní úhlová bruska s úzkým tvarem rukojeti.

- **Silný motor 900 W pro rychlou práci s ochranou proti přetížení a dlouhou životností.**
- **S elektronickou regulací otáček, ideální např. pro obrábění ušlechtilé oceli.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídatné rukojeti.

Technický popis

Příkon	900 W
Maximální hloubka řezu	34 mm
Označení výrobce	GWS 9-125 S
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Maximální Ø kotouče	125 mm
Zvláštní znaky	elektronická regulace otáček
Hmotnost	1,9 kg
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Rozsah otáček	2800 - 11000 min ⁻¹
Zdroj energie	síťový provoz

Druh produktu

Úhlová bruska