



Úhlový svěrák, Maximální rozsah upnutí: 90mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	862500 90
GTIN	4008158016832
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Korpus z temperované litiny s pevnými, čistě opracovanými dosedacími plochami (úhel upínání 90°). Pohyblivá upínací čelist pro **různé průřezy materiálu**.

Použití:

K upínání obrobků při svařování resp. montážních pracích v přesném úhlu.

Technický popis

Maximální průchod	60 mm
Hmotnost	3,8 kg
Maximální rozsah upnutí	90 mm
Výška čelistí	35 mm
Druh produktu	Šikmý napínač

