

HOLEX**Vějířovitý brusný válec M14 vlnité rouno, Ø 100×50 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566375 180
GTIN	4045197973115
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Sinusově skládané brusné rouno s normálním korundem (A) bez oříznutých hran.

Použití:

Pro **matování** a **leštění** bez stop po nasazování.

Technický popis

Doporučené otáčky	2800 min ⁻¹
Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Závit	M14
Atribut názvu produktu	Ø 100×50 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX

Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	30 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		