


Hartig

Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami Ø 25mm, Rozsah měření: 75-100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422990 75-100
GTIN	4250099616385
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Měřicí talíře z kalené oceli v rovném provedení **bez prohloubení**. Kalené broušené měřicí vřeteno. Vyšší přesnost než **DIN 863**. Aretace pomocí svěrného mechanismu. S předsunutou řehačkou a izolační ochranou ruky. S čistě gravírovanými a černě vyznačenými dílky a číslicemi.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,6.

Technický popis

Provedení obslužných prvků	Izolační ochrana rukou
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B1
Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Provedení vřetena	kalené, broušené
Rozsah měření	75 - 100 mm
Ø měřicího válce	24 mm
Ø vřetene	8 mm
Provedení odečítací stupnice	gravírované, černé

Aretace	pomocí svěrného mechanismu
Mezní chyba	5 µm
Norma	Výrobní norma
Řehtačka u mikrometru	ano
Měřicí talíř	ano
Měřicí technika	analogový
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022000 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
--	-----------