



## Dvouramenný stahovák, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	880100 1
GTIN	4021176009433
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro vnější a vnitřní stahování**). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé  $\varnothing$  obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

#### Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

Rozsah upnutí zvnějšku: 30 - 90 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 70 - 140 mm

Upínací hloubka do: 100 mm

Výkon: 4,5 t

### Technický popis

Upínací hloubka do	100 mm
Rozsah upnutí vnitřní	70 - 140 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	30 - 90 mm

Výkon	4,5 t
Počet háků	2
Maximální utahovací moment	80 Nm
Vnější 6hran	17 mm
Hmotnost	1,305 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák

## Příslušenství

Náhradní tlakové vřeteno Typ 1	880150 1
Náhradní stahovací ramena (3 kusy) Typ / hloubka upnutí 1/100 mm	880220 1/100
Náhradní stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 1/100 mm	880200 1/100
Prodloužená stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 1/200 mm	880300 1/200