

3M**Lepicí páska VHB™ Power, Označení výrobce: 5952F****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Oboustranná vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace. Na obtížně lepidivé povrchy.

Použití:

Vhodná pro kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramiku a velké množství plastů. Pro vnitřní a venkovní použití.

Délka: 11 m

Šířka: 19 mm

Barva: černá

Krátkodobě odolná proti teplotám do: 150 °C

Dlouhodobě odolná proti teplotám do: 90 °C

Technický popis

Označení výrobce	5952F
Tloušťka	1,1 mm
Délka	11 m

Barva	šedá
Šířka	19 mm
Materiál krytu	Silikonizovaný film PE
Roztažnost	300 %
Přilnavost z oceli	5,5 N/mm
Zvl. znaky	tlumící
Zvl. znaky	přiléhavý
Sklad, vlhkost	50 - 60 %
Počet lepicích pásek	1
Druh lepicí pásky	oboustranný
Materiál nosiče	PE
Lepicí hmota	akrylát
Skladovací teplota	20 - 23 °C
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Použití	Utěsnit
Použití	Maskovat
Použití	Upevnit
Odolávající teplotě do	120 - 150 °C